

# Соединительный кабель NEBV-H1G2-P-5-LE2

№ изделия: 552004

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Für statische Anwendungen
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Диапазон рабочего напряжения перем. тока (AC)	0 ... 30 V
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	0 ... 30 V
макс. выходной ток	2.000 mA
StoЯspannungsfestigkeit	0,8 kV
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Вес продукта	120 g
Электрическое подключение	2-жильный Прямая розетка / кабель
Длина кабеля	5 m
Тип крепления	Клипса
Цветной код, изоляция сердечника	Контакт 1 = черный Pin 3 = schwarz/rot
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, корпус	POM PUR
Информация о материале оплетки кабеля	PVC