


# Передаточный модуль EMGA-40-P-G3-SAS-40

№ изделия: 552186

FESTO

Подходит для серводвигателей.



## Таблица данных

| Характеристика                             | Значение  |
|--|---|
| Размер фланца редуктора                    | 40 mm   |
| Размер фланца двигателя                    | 40 mm   |
| Угловой люфт                               | 0,25 deg  |
| Тип редуктора                              | Планетарный редуктор  |
| Коэффициент редукции                       | 3:1   |
| Макс. входная скорость                     | 18.000 1/min  |
| Рабочая температура редуктора              | -25 ... 90 °C   |
| Класс защиты                               | IP54  |
| Продолжительное значение выходного момента | 11 Nm   |
| Момент инерции редуктора                   | 0,031 kgcm <sup>2</sup>   |
| Максимальный выходной момент               | 17,6 Nm   |
| Макс. эффективность                        | 98 %  |
| Сопротивление вращению                     | 1 Nm/arcmin   |
| Вес продукта                               | 350 g   |
| Интерфейс редуктора, выходной вал          | 40G   |
| Интерфейс редуктора, вал привода           | 40A   |
| Замечания по материалу                     | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |