

Глушитель UOS-1

№ изделия: 552252

FESTO

для использования с клапаном плавного пуска / сброса давления
воздуха MS6-SV (предохранительный клапан).





Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип уплотнения резьбового соединения	Без уплотнение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Открытый глушитель
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Тип крепления	с наружной резьбой
Вес продукта	200 g
Пневматическое присоединение	G1
Материал вставки глушителя	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	ПОМ
Материал втулки	Алюминиевый сплав