


# Торцевая плита VMPAF-FB-EPLM-PS

№ изделия: 552280

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Точность, полный диапазон измеряемой величины	2,5 %FS
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)