

# Полимерный пневмошланг PAN-VO-4X0.75-BL

№ изделия: 552439

FESTO

Сток к пламени



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	6 mm
Наружный диаметр для цангового фитинга	4 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	20 mm
Внутренний диаметр	2,6 mm
Мин. радиус изгиба	5 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Вода Минеральное масло
Температура окружающей среды	-30 ... 90 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,037 kg/m
Цвет	голубой
Твердость по Шору	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	Полиамид 12 PVC-P