

Световод SOOC-TV-M4-2-R25-T1

№ изделия: 552826

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Метод измерения	Датчик типа световой барьер
Минимальный диаметр объекта	0,35 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Высокая температура
Рабочий диапазон	400 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 115 °C
Типоразмер, головка	M4
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Мин. радиус изгиба	25 mm
Макс. момент затяжки	2 Nm
Наружный диаметр	2,2 mm
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, оптоволоконный кабель	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1