

Датчик положения SIEF-M8B-PS-S-L

№ изделия: 553537

FESTO

С кабелем, монтаж заподлицо




Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Круглый
Соответствует стандарту	EN 60947-5-2
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Номинальная дистанция переключения	1,5 mm
Температура окружающей среды	-30 ... 85 °C
Точность повторения	0,08 mm
Выход переключателя	PNP
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Макс. частота переключения, DC	2.000 Hz
Макс. выходной ток	150 mA
Защита от короткого замыкания	Пульсирующий
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	3-пин M8x1 Разъем
Материал корпуса разъема	Латунь Хромирование
Размер	M8
Тип установки	смыв
Вес продукта	12 g
Материал корпуса	PA Легированная сталь, нержавеющая
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Класс защиты	IP68
Стойкость к магнитным полям	Магнитное поле постоянного и переменного тока
Импульсная мощность	0,8 kV
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степень загрязнения	3