

Штекер NECC-L1G8-C1

№ изделия: 553860

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------------|
| Диапазон рабочего напряжения AC | 300 V |
| Допустимая нагрузка по току | 10 A |
| Поперечное сечение терминала | 0,2 ... 2,5 mm ² |
| Температура окружающей среды | -25 ... 100 °C |
| Степень загрязнения | 3 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| Материал корпуса | PBT |