

Выходной модуль СЕСХ-А-4А-V

№ изделия: 553976

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Авторизация	c UL us - Listed (OL)
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Потребляемая мощность 24 V	1,9 W
Потребляемая мощность 5 V	0,3 W
Температура окружающей среды	5 ... 55 °C
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	10 - 95 %
Класс защиты	IP20
Класс безопасности	III
Вес продукта	132 g
Тест на нечувствительность к вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Тест на нечувствительность к удару	EN 60068-2-27 EA 15 г, 11 мс (половина синусоиды)
Техника электрических соединений, вх./вых.	Планка разъемов, с шагом 5,08 мм
Аналоговые входы, гальванически изолированные	Нет
Аналоговые выходы, количество	4
Аналоговые выходы, разрешающая способность	12 bit
Аналоговые выходы, макс. сопротивление нагрузки	≥ 1.000 Ohm
Аналоговые выходы, диапазон сигналов	± 10 V
Аналоговые выходы, время преобразования	1 ms
Аналоговые выходы, значение младшего разряда (LSB)	5,32 mV
Аналоговые выходы, абсолютная точность при 25° C	± 0,15%