

Кабель кодирующего устройства NEBM-T1G12-T1G12-10

№ изделия: 556799

FESTO

Для подключения двигателя к контроллеру




Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Степень загрязнения	3
Класс защиты	в собранном состоянии IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C -50 ... 90 °C
Минимальный радиус изгиба кабеля	82 mm
Структура кабеля	С защитой 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Диаметр кабеля	11 mm
Длина кабеля	10 m
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)