

Ступица EAMB-18-9-8X16-10X12

№ изделия: 558035

FESTO

для крепления приводов с полым валом




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	8 mm
Установочный диаметр 2	10 mm
Размер	70
Номинальная длина	16 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,838 kgmm ²
Передаваемый момент	12 Nm
Вес продукта	29 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)