

Ступица EAMB-34-6-25X26-23X27

№ изделия: 558037

FESTO

для крепления приводов с полым валом



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	25 mm
Установочный диаметр 2	23 mm
Размер	120
Номинальная длина	26 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	18,2 kgmm ²
Передаваемый момент	100 Nm
Вес продукта	201 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)