

Пассивная направляющая EGC-70- -FA

№ изделия: 558864

FESTO

С направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками,
пассивная направляющая



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	50 ... 5.000 mm
Размер	70
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорость	5 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Моменты инерции сечения 2-ой степени Ix	395E+03 mm ⁴
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy	577E+03 mm ⁴
Макс. усилие Fy	1.850 N
Макс. усилие Fz	1.850 N
Макс. сопротивление в холостом режиме	15 N
Макс. момент Mx	16 Nm
Крутящий момент инерции	240E+03 mm ⁴
Материал профиля	Алюминиевый сплав Анодированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал закрывающего профиля	ABS
Материал крышки	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал каретки	Сталь
Материал направляющей рейки	Сталь
Материал каретки	Алюминиевый сплав Анодированный