

Осевой набор EAMM-A-A22-57A

№ изделия: 558897

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	22
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	6,06 kgmm ²
Передаваемый момент	7,5 Nm
Вес продукта	430 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)