

Блок питания VMPAL-SP-QS1/2"

№ изделия: 560954

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	23,2 mm
Длина	107,3 mm
Встроенная функция	с электрическим модулем связи
Структура пневмоострова	Возможно использование разных размеров
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	50 g
Пневматическое подключение, канал 1	для шлангов, наружный диаметр 1/2"
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал модуля питания	Алюминиевый сплав PA с армированием