


# Монтажная плата VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-1

№ изделия: 561097

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Ширина                                   | 59,6 mm   |
| Длина                                    | 107,3 mm  |
| Монтажный шаг                            | 14,9 mm   |
| Размер клапана                           | 14 mm   |
| Макс. количество распределителей         | 4   |
| Направление потока                       | реверсивный   |
| Структура пневмоострова                  | Возможно использование разных размеров                                      |
| Макс. кол-во электромагнитных катушек    | 4   |
| Operating pressure MPa                   | -0,09 ... 1 MPa   |
| Рабочее давление                         | -0,9 ... 10 bar   |
| Pilot pressure MPa                       | 0,3 ... 0,8 MPa   |
| Пилотное давление                        | 3 ... 8 bar   |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Примечание по рабочей среде              | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)       |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды             | -5 ... 50 °C  |
| Вес продукта                             | 130,8 g   |
| Пневматическое подключение, канал 2      | для шлангов, наружный диаметр 5/16"   |
| Пневматическое присоединение, канал 4    | для шлангов, наружный диаметр 5/16"   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной платы            | PA с армированием   |