

Пневмораспределитель VL-3-1/4

№ изделия: 561597

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция распределителя | 3/2 Н.З., моностабильный |
| Тип управления | пневматический |
| Ширина | 25 mm |
| Стандартный номинальный расход | 600 l/min |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Тип конструкции | Тарельчатое седло |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Условный проход | 7 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Пилотное давление | 1,2 ... 6 bar |
| Время выключения | 12 ms |
| Время включения | 4 ms |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 260 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/4 |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминий Анодированный |