

Распределитель с тумблеров H-3-M5

№ изделия: 561616

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | 3/2 Н.З., моностабильный |
| Тип управления | Ручное |
| Ширина | 22,5 mm |
| Стандартный номинальный расход | 80 l/min |
| Рабочее давление | -0,95 ... 8 bar |
| Тип конструкции | Седло поршня |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Условный проход | 2 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип пилотного управления | прямой |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Приводное усилие | 14 N |
| Вес продукта | 419 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | M5 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | M5 |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав Анодированный |