

# Соединительный кабель VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

№ изделия: 562390

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Электрическое подключение                     | Кабель с разъемом   |
| Атрибуты кабеля                               | Стандарт  |
| Минимальный радиус изгиба кабеля              | 115 mm  |
| Диаметр кабеля                                | 9,6 mm  |
| Структура кабеля                              | 36x0,25   |
| Класс защиты                                  | IP67<br>по IEC 60529  |
| Температура окружающей среды                  | -5 ... 80 °C  |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)  | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| Материал оплетки кабеля                       | PVC   |