

Датчик положения SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

№ изделия: 562516

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	для T-образной щели
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Принцип измерения	Магнитный, геркон
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Выход переключателя	с контактом, биполярный
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Макс. выходной ток	100 mA
Макс. характеристика контакта AC	3 VA
Макс. характеристика контакта DC	3 W
Защита от короткого замыкания	Нет
Способность выдерживать перегрузку	Нет в наличии
Диапазон рабочего напряжения AC	10 ... 30 V
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Электрическое подключение 1, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 1, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	2
Направление выхода	аксиальный
Условия испытания кабеля	Условия испытания - по запросу
Длина кабеля	1 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Материал оплетки кабеля	PVC
Тип крепления	Затянутый Вставляется в паз сверху
Вес продукта	14,8 g
Материал корпуса	PA
Рабочий режим дисплея	Жёлтый светодиод
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Класс защиты	IP67