


# Муфта EAMC-16-20-4-6

№ изделия: 562673

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	4 mm
Установочный диаметр 2	6 mm
Размер	16
Номинальная длина	20 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	0,7 Nm
Вес продукта	8 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)