

Катушка электромагнитная VACC-S18-25-K4-3U-EX4D

№ изделия: 562905

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 230 V DC and AC,
flameproof enclosure.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	230 V AC: 50/60 Hz, мощность: 2.5 VA 230 V DC: 2.5 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Сертификационный департамент	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Вес продукта	1.700 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Алюминиевый сплав Серый чугун