

Распределитель плавного пуска MS9-EE-NG-V24-S-VS

№ изделия: 562946

FESTO

Электрический, с глушителем, направление потока: слева направо




Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	MS
Размер	9
Монтажный шаг	90 mm
Тип конструкции	Золотниковый
Тип управления	электрический
Тип уплотнения	мягкий
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	3,5 ... 16 bar
Стандартный номинальный расход	18.000 l/min
Стандартный номинальный расход 2-3	14.100 l/min
Рабочий цикл	100 %
Характеристики катушки	24 V DC: 4.5 W
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Уровень звукового давления	93 dB(A)
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	2.300 g
Пневматическое подключение, канал 3	G1
Электрическое подключение	Расположение контактов тип А по EN 175301-803 Разъем По DIN EN 175301-803 Кубическая форма
Материал каретки	ПОМ
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление