


# Розетка сетевого питания NECU-M-PPG5-C1

№ изделия: 563059

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61984
Электрическое подключение	AIDA Push-pull 5-пин в сборе Разъем / пружинный терминал
Код розетки	На контактах 2 и 5
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	16 A
Импульсная мощность	2,5 kV
Допустимый диаметр кабеля	9 ... 13 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Material housing	Цинковая штамповка Никелирование
Цвет корпуса	серебряный
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Медный сплав Никелирование и позолота