

Монтажная плата VABS-S2-1S-G38-R3-EX2

№ изделия: 563070

FESTO

с расположением каналов согласно ISO 5599-2.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	42 mm
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Положение при сборке	Любое
Питание пилотного каскада	внешний
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Импульсная мощность	0,8 kW
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2 A
Степень загрязнения	3
Категория АTEX Газ	II 3G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex nA II T3 X
Категория АTEX Пыль	II 3D
Вывозащита типа "Пыль"	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Класс защиты	IP65 NEMA 4 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	386 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Информация о материале, монтажная плата	Алюминиевое литье под давление