

Манометр PAGN-26-145P-P10

№ изделия: 563732

FESTO

С индикацией в бар и psi.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 145 psi
Номинальный размер манометра	26
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	4
Класс защиты	IP43
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	Картридж 10 мм
Материалы в контакте со средой	Латунь
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	PA
Материал экрана	PS
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	15 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода
Шкала	Двойная шкала bar (inner scale) psi (outer scale)