

Кабель NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

№ изделия: 563782

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Электрическое подключение | Прямая розетка / прямая розетка Sub-D / Sub-D 15-полюсный/9-полюсный |
| Длина кабеля | 2,5 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 79 mm |
| Диаметр кабеля | 6,6 mm |
| Тип кабеля | LIYCY |
| Структура кабеля | 6x0,34 С защитой |
| Цветной код, изоляция сердечника | DIN 47100 |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -30 ... 80 °C -5 ... 70 °C |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| Material cable sheath | PVC |
| Цвет оплетки кабеля | Серый |
| Material housing | Пластик, металлизированный Металл |
| Material electrical contact | Позолочен |