

Влагоотделитель MS6-LWS-1/2-U-V

№ изделия: 564870

FESTO

отвод конденсата через автоматический клапан отвода конденсата.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Центробежный отделитель
Макс. объем конденсата	38 ml
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Степень отделения конденсата	99 %
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	3.800 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	820 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав
Материал экрана	PA