


# Соединительный кабель NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

№ изделия: 565282

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 24$ V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2,95 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C -40 ... 80 °C
Вес продукта	1.580 g
Электрическое подключение	25-пин Розетка разъема Sub-D
Структура кабеля	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	9,5 mm
Длина кабеля	10 m
Тип крепления	4-40UNC
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	TPE
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, разъем	Бронза Позолочен