

Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-5/16T-U

№ изделия: 565347

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	0,256 "
Положение при сборке	Любое
Проект	L-shape
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 150 °C
Вес продукта	0,868 oz
Используемые провода	PFAN
Пневматическое подключение, канал 1	для шлангов, наружный диаметр 5/16"
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал отпускаящего кольца	Легированная сталь, нержавеющая
Материал уплотнения шланга	FPM
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая