

Плита для блочного монтажа CPX-P-AB-4XM12-4POL

№ изделия: 565706

FESTO

M12 connection.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	(вкл.связывающий блок и разъем) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Тип крепления	На соединительном модуле CPX-M-GE..
Вес продукта	120 g
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Электрическое подключение	4-пин 4x разъема A-кодированный круглый штекер M12x1