

Штекерная розетка с кабелем NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

№ изделия: 566660

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	35 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Стыковая поверхность H
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	2
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Фиксатор
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, тип подключения	Кабель
Электрическое подключение 2, технология подключения	Открытый конец
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	2
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 60 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Диаметр кабеля	3,4 mm
Структура кабеля	2x0,14
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Концы проводов	Оплетка удалена Отрезать прямо
Класс защиты	IP40
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Серый
Материал корпуса	POM
Цвет корпуса	Черный
Материал электрического контакта	Медный сплав Гальванизирован
Материал изоляции	PVC