

Штекерная розетка с кабелем NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

№ изделия: 566662

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Идентификация кабеля | Без держателя маркировочных табличек |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 4 g |
| Электрическое подключение 1, функция | Сторона полевого устройства |
| Электрическое подключение 1, исполнение | Угловой |
| Электрическое подключение 1, тип подключения | Розетка разъема |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля | Прямой |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | Тип подключения S |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 2 |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода | 2 |
| Электрическое подключение 1, тип монтажа | Фиксатор |
| Электрическое подключение 2, функция | Сторона контроллера |
| Электрическое подключение 2, тип подключения | 2 отдельных провода |
| Электрическое подключение 2, технология подключения | Открытый конец |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 2 |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода | 2 |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 0 ... 60 V |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 3 A |
| Длина кабеля | 0,5 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Диаметр кабеля | 1,3 mm |
| Структура кабеля | 2x0,14 |
| Номинальное сечение провода | 0,14 mm ² |
| Концы проводов | Отрезать прямо |
| Класс защиты | IP40 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | ПОМ |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал электрического контакта | Медный сплав Гальванизирован |
| Материал изоляции | PVC |