

# Электрическая плата VAVE-L1-1L3-LR

№ изделия: 566728

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Защищен от смены полярности	для рабочего напряжения
Дополнительные функции	Защита от искр Снижение тока удержания
Отображение статуса сигнала	LED
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	17,5 g
Поперечное сечение терминала	0,14 mm <sup>2</sup>
Электрическое подключение	Многожильный кабель
Длина кабеля	2,5 m
Концы проводов	Разъем кабеля
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	Клипса
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA