

Опорный профиль HM1A-E10- -

№ изделия: 566894

FESTO

Для многокоординатных модульных систем операций перемещения и сборки.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. длина профиля	3.000 mm
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Вес продукта в зависимости длины	3,2 kg/m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптера	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал винтов	Сталь