

Полимерный пневмошланг PEN-3/8-SW-150-CB

№ изделия: 569885

FESTO

Шланги со стандартным наружным диаметром, для цанговых штуцеров QS, полиуретановые (не одобрены для использования в пищевой промышленности)



Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	3/8
Радиус гибки по отношению к расходу	0,131 ft
Мин. радиус изгиба	0,088 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 145 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:--:] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-22 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,376 oz/ft
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 3/8"
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE