

# Полимерный пневмошланг PEN-3/16-BL-150-CB

№ изделия: 569890

FESTO

Шланги со стандартным наружным диаметром, для цанговых  
штуцеров QS, полиуретановые (не одобрены для использования в  
пищевой промышленности)

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	3/16
Радиус гибки по отношению к расходу	0,075 Fuß
Мин. радиус изгиба	0,039 Fuß
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 145 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-22 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	0,1 oz/ft
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	PE