

Полимерный пневмошланг PEN-5/8-BL-150-CB

№ изделия: 569895

FESTO

Шланги со стандартным наружным диаметром, для цанговых штуцеров QS, полиуретановые (не одобрены для использования в пищевой промышленности)



Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	5/8
Радиус гибки по отношению к расходу	0,41 ft
Мин. радиус изгиба	0,196 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 145 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-22 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	1,158 oz/ft
Пневматическое присоединение	для цанговых штуцеров под шланг с внешним диаметром 5/8"
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE