


# Переходник VAVE-C8-1R8

№ изделия: 571686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Отображение статуса сигнала              | LED   |
| Номинальное рабочее напряжение DC        | 24 V  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Класс защиты                             | IP65<br>по IEC 60529  |
| Температура окружающей среды             | -5 ... 60 °C  |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Момент затяжки                           | 0,25 Nm   |
| Вес продукта                             | 3,5 g   |
| Электрическое подключение                | 3-полюсный/2-полюсный<br>M8 / -<br>Штекер / розетка                         |
| Подключение заземления                   | Нет в наличии   |
| Тип крепления                            | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2                  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                         | PA  |
| Материал электрического контакта         | Бронза  |