

Полимерный пневмошланг PAN-M-8X1-GN

№ изделия: 572088

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Наружный диаметр | 8 mm |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 50 mm |
| Внутренний диаметр | 6 mm |
| Мин. радиус изгиба | 35 mm |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 26 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура окружающей среды | -60 ... 100 °C |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,022 kg/m |
| Цвет | зеленый |
| Твердость по Шору | D 65 +/-3 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, шланги | Полиамид 12 |