

Переходник VMPAL-F10-M7

№ изделия: 572380

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Operating pressure	-13,05 ... 145 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	17 g
Пневматическое подключение, канал 1	Картридж 10 мм
Пневматическое подключение, канал 2	M7
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав