

Переходник VAVE-C8-1R1

№ изделия: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Отображение статуса сигнала	LED
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Момент затяжки	0,25 Nm
Вес продукта	3,5 g
Электрическое подключение	4-полюсный/2-полюсный M8 / - Штекер / розетка
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Бронза