

Линейный порталный привод DHSL-4-DGC40S-EGSA50

№ изделия: 574511

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|-------------------------------|
| Сборка | Линейный порталный привод 4 |
| Эффективная нагрузка | 0 ... 4 kg |
| Привод, Z координата | EGSA-50 |
| Система приводов, Z координата | Электрический Со шпинделем |
| Промежуточная позиция, Z координата | Любое |
| Ход, Z координата | 0 ... 100 mm |
| Точность повторения в конечном положении, Z координата | ± 0,01 mm |
| Точность повторения в промежуточном положении, Z координата | ± 0,01 mm |
| Привод, Y координата | DGC-40 |
| Система приводов, Y координата | Пневматический |
| Промежуточная позиция, Y координата | x1 |
| Ход, Y координата | 0 ... 8.500 mm |
| Точность повторения в конечном положении, Y координата | ± 0,02 mm |
| Точность повторения в промежуточном положении, Y координата | ± 0,02 mm |