


# Линейный порталный привод DHSL-6-DGC40S-EGSA60

№ изделия: 574519

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.  
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

| Характеристика  | Значение                      |
|---|-------------------------------|
| Сборка  | Линейный порталный привод 6   |
| Эффективная нагрузка  | 0 ... 6 kg                    |
| Привод, Z координата  | EGSA-60                       |
| Система приводов, Z координата                              | Электрический<br>Со шпинделем |
| Промежуточная позиция, Z координата                         | Любое                         |
| Ход, Z координата   | 0 ... 200 mm                  |
| Точность повторения в конечном положении, Z координата      | ± 0,01 mm                     |
| Точность повторения в промежуточном положении, Z координата | ± 0,01 mm                     |
| Привод, Y координата  | DGC-40                        |
| Система приводов, Y координата                              | Пневматический                |
| Промежуточная позиция, Y координата                         | x1                            |
| Ход, Y координата   | 0 ... 8.500 mm                |
| Точность повторения в конечном положении, Y координата      | ± 0,02 mm                     |
| Точность повторения в промежуточном положении, Y координата | ± 0,02 mm                     |