

Линейный порталный привод DHSL-15-DGC40FAS-EGC80BS

№ изделия: 574532

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 15
Эффективная нагрузка	0 ... 15 kg
Привод, Z координата	EGC-80-BS
Система приводов, Z координата	Электрический Со шпинделем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	± 0,02 mm
Привод, Y координата	DGC-40-FA
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,02 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,02 mm