

# Трехмерный порталный привод DHSR-6-EGC80TB-EGC120TB-DGEA25

№ изделия: 574551

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.  
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 6
Эффективная нагрузка	0 ... 6 kg
Привод, Z координата	DGEA-25
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 600 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,05$ mm
Привод, Y координата	EGC-120-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 2.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Привод, X координата	EGC-80-TB
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm