

Многополюсный разветвитель NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

№ изделия: 574586

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	24 mm
Высота	23 mm
Длина	87 mm
Режим готовности дисплея	Зеленый светодиод
Индикация состояния	Жёлтый светодиод
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	58 g
Электрическое присоединение 1	Угловая розетка, M8, 3-контактная
Электрическое присоединение 2	Прямой разъем M12, 8-контактный
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Нагрузка по току на слот	2 A
Класс защиты	IP68
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PBT с армированием
Цвет корпуса	Серый
Материал уплотнений	FPM
Материал электрического контакта	Никелирование и позолота
Материал штекера	Никелированная латунь