



# Двойной кабель NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

№ изделия: 574591

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 60 V
Импульсная мощность	1,5 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	2 A
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Электрическое присоединение 1	Прямой разъём, M8x1, 4-пиновый
Электрическое присоединение 2	Угловая розетка, 2xM8, 3-контакты
Диаметр кабеля	3,1 mm
Длина кабеля	1 m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, розетка	PUR
Информация о материале, корпус	PUR
Информация о материале, разъём	Латунь Позолочен