

Вертикальная плата питания воздухом VABF-L1-P3A3-M7

№ изделия: 574592

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	10,5 mm
Макс. количество распределителей	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,45 Nm
Вес продукта	220 g
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты	Алюминиевый сплав