

Шинный интерфейс CDPX-F-CO

№ изделия: 575301

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажная глубина	24 mm
Высота	91 mm
Длина	41 mm
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 85 % не конденсирующий
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	150 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Промышленная шина, интерфейс	CANopen
Интерфейс промышленной шины, подключение	Разъем Sub-D 9-пин
Интерфейс промышленной шины, скорость обмена данными	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s